



Obračalna rezalna ploščica za obdelavo radijev 12° HSS-Co5, H7, Radij: R10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240030 R10
GTIN	2050001099464
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Brušeno z vseh strani in s po 4 enakimi radiji. Rezila imajo brušeno prosto ploskev in vodilne lomilce odrezkov, kar zagotavlja učinkovito odrezovanje po celem radiju.

Cepilni kot 12° je primeren za univerzalno uporabo.

Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

Tehnični opis

Radij R ₁	R10
Rezalni material	HSS Co 5
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje