



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308907 3
GTIN	4054631188480
Razred artikla	39Y

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Kovinsko tesnjenje.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	425 E
Zunanji Ø D	16,7 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Vpenjalna stročnica