



## ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308987 5
GTIN	2050001767189
Razred artikla	39Y

### Opis

#### Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Kovinsko tesnjenje.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A. Z gumijastim tesnilom (uporabno do 60 barov).

### Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	469 E

## Podatkovni list

Zunanji Ø D	32,7 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica