



## Nož za grobo struženje KOMET® oblika g, Tip: B06



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240074 B06
GTIN	4047109016613
Razred artikla	24H

### Opis

#### Izvedba:

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

#### Rezalni material:

**HSS/Co10** – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

#### Napotek:

**Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.**

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 60 mm

za izvrtine od Ø: 14 mm

Celotna dolžina: 95 mm

Ø držala: 10 mm

### Tehnični opis

za izvrtine od Ø	14 mm
Tip	B06
Globina vrtanja	60 mm
Celotna dolžina	95 mm
Ø držala	10 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

