

Garant**Digitalno pomično merilo za delavnico HCT IP67 brez merilnih konic, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415373 300
GTIN	4069515008228
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Digitalno pomično merilo za delavnico IP67. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene® za dober oprijem.** Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

#Vklj. z 1 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Podatkovni list

Preklop odčitavanja	mm / cole
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Kalibriranje	A1
Avtomatski izklop	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	ISO 13385
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	100 mm
Višina številc LCD prikazovalnika	11,5 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Serijska	HCT
Število vključenih baterij	1
Pakiranje	čvrsta škatla
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth®
Merilne konice	ne
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/415373-300>