



LED akumulatorska palična svetilka, Tip: 260



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081449 260
GTIN	4069515008563
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Robustna, vitka akumulatorska LED palična žepna svetilka z gumirano površino, držalnim magnetom in dodatno svetlečo diodo na glavi svetilke. 3 različne nastavitve osvetlitve (točkovno, svetlo, zatemnjeno). Možnost ponovnega polnjenja prek vmesnika USB-C. Izjemno primerna za pregledovanje na utesnjenih mestih.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Svetlobni tok	400 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	260 mm
Masa	94 g
Čas obratovanja	3 - 20 h

Podatkovni list

Svetlobni tok, stopnja 2	40 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Delovne svetilke