

**Držalo za odrezovanje KOMET®, Tip: A1/2A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Razred artikla	24G

Opis**Izvedba:**

Za nože art. 240014 – 240020. Noži so stransko vpeti v držalu z zarezi.

Pazi:

Dobava **brez noža**.

Tehnični opis

Primeren nož za odrezovanje: Art. 240014	A1/2A
Višina rezalnega roba d	20 mm
za širino rezila	4 mm
Tip	A1/2A
Višina držala h	22 mm
zza višino rezila	16 mm
Primerni noži za utore za Seegerjeve obroče: Art. 240020	A0,9 do A2,15 z 240022, A2,65 do A4,15
Celotna dolžina L	170 mm
Širina držala b	14,5 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vstavek za nož za zarezovanje KOMET®

240022