

Garant**Eco držalo orodij aksialno, enojno, levo, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318624 25
GTIN	4069515009027
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Tanka kontura za boljšo dostopnost.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	78 mm
Previsna dolžina A	130 mm
za 4-kotnik	25 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	88 mm
B	25 mm

Podatkovni list

Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Držalo orodij