

Garant

Eco držalo orodij aksialno, enojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318861 25
GTIN	4069515009034
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Uporaba:

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

B	25 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	88 mm
za 4-kotnik	25 mm
Zunanji Ø D	78 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
Notranje hlajenje	da

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Držalo orodij