


CNMG 120416, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250373 CA510
GTIN	4960664696970
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120416 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje