

 KOMET**Stružni nož KOMET® za notranji desni navoj oblika 55° (cevni), Tip: B05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240088 B05
GTIN	4047109017146
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

**Rezalni material:**

**HSS/Co10** – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

**Napotek:**

**Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.**

**Tehnični opis**

za izvrtine od Ø	12 mm
Globina vrtanja	50 mm
Tip	B05
za korak	12–40 korakov/colo
Celotna dolžina	80 mm
Ø držala	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje