

 KOMET**Stružni nož KOMET® za notranji desni navoj oblika 60° (metrični), Tip: B06****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240084 B06
GTIN	4047109017054
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

**Rezalni material:**

**HSS/Co10** – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

**Napotek:**

**Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.**

**Tehnični opis**

za izvrtine od Ø	14 mm
Tip	B06
Globina vrtanja	60 mm
Celotna dolžina	95 mm
za korak do	3 mm
Ø držala	10 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje