

Garant
Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 08/06mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260022 08/06 |
| GTIN | 4045197651990 |
| Razred artikla | 21T |

Opis

Nož za notranje struženje HSS 08/06 mmØ držala D_s: 8 mm

ISO-oznaka držala: AH08K SCLCR/L06

Nastavitveni kot κ: 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}: 10 mm

Srednji premik L₃: 5 mm

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Srednji premik L ₃ | 5 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 40 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 10 mm |
| ISO-oznaka držala | AH08K SCLCR/L06 |
| Velikost ploščice | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 7 mm |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Ø držala D _s | 8 mm |
| Vrsta uporabe | desni |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Globina notranjega struženja do | 5×D |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 8024 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 269413 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7 | 269028 7 |