

**CNMM 120408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje