

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500