

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	14 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Prevesna dolžina $L_1$	60 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
ISO-oznaka držala	AH12M SCLCR/L06
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500