

**CNMM 160616, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250498 CA510
GTIN	4960664697304
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 160616 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PX

Globina reza a_p : 1 - 11 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,9 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 11 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PX
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje