

**CNMG 190616, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250384 CA510
GTIN	4960664697243
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 190616 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje