

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 32-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236607 32-010
GTIN	4047109194236
Razred artikla	24R

**Opis****Napotek:**

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

**Tehnični opis**

Oznaka	32-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408-01
Serija	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK6115
Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	120 m/min	K
mokro maks.	primerno		