

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W80: 32-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236608 32-010
GTIN	4047109194243
Razred artikla	24R

**Tehnični opis**

Oznaka	32-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408-01
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7710
Tip	Alu
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	220 m/min	N
mokro maks.	primerno		