

**CNMM 190616, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250504 CA510
GTIN	4960664697328
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMM 190616 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PX

Globina reza  $a_p$ : 1 - 11 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje