

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W80: 38-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236608 38-010
GTIN	4047109198180
Razred artikla	24R

**Tehnični opis**

Oznaka	38-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 110408-01
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7710
Tip	Alu
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	220 m/min	N
mokro maks.	primerno		