

Garant**Rezalna glava QuickTurn, desno, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250606 25/15
GTIN	
Razred artikla	21U

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525M15
Dolžina glave L ₁	46 mm
Vpenjalna spona	259038 7
Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 29
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno

Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 6	259038 6
Podložna ploščica Tip 29	259031 29
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7