

 KOMET

Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W80: 10-010

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236608 10-010
GTIN	4047109204348
Razred artikla	24R

Tehnični opis

Oznaka	10-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 040204-01
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7710
Tip	Alu
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	220 m/min	N
mokro maks.	primerno		