



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/09mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 25 mm

ISO-oznaka držala: A25S SCLCR/L09

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 27 mm

Srednji premik L_3 : 13,5 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A25S SCLCR/L09
Srednji premik L_3	13,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 3
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
Vpenjalni vijak	269406