

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 120412 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250453 HB7020-2
GTIN	4069515016544
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7020-2
Lomilec odrezkov	SR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje