

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080408 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251964 HB7020-2
GTIN	4069515018609
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7020-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje