

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250610 16/11 |
| GTIN | 4045197650481 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Garnitura vzmeti | 259044 4 |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 |
| ISO-oznaka držala | PDJNR/L 1616H11 |
| Vijak kolenske ročice | 259018 6 |
| Dolžina glave L ₁ | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. |
| Velikost držala | 16 mm |
| Kolenska ročica | 259015 7 |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Podložna ploščica | 259031 7 |
| Funkcijska širina L ₄ | 20 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Serijska | QuickTurn |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Kolenska ročica Tip 7 | 259015 7 |
| Vijak kolenske ročice Tip 6 | 259018 6 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Podložna ploščica Tip 7 | 259031 7 |
| Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3 | 259047 3 |
| Garnitura vzmeti 10-del. Tip 4 | 259044 4 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |