

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 28
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	A40T PDUNR/L15
Garnitura vzmeti	259044 2
Vijak kolenske ročice	259018 7
Srednji premik L_3	27 mm
Kolenska ročica	259015 8
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500