

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Garnitura vzmeti	259044 4
Vijak kolenske ročice	259018 6
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Kolenska ročica	259015 7
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020K11
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna ploščica	259031 7
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 4	259044 4
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Podložna ploščica Tip 7	259031 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Kolenska ročica Tip 7	259015 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500