

Verižno obešalo z 2 verigama, Uporabna dolžina: A1 m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086425 A1
GTIN	4032378141616
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja). Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavljji s črno lakirano verigo. Verižna obešala **z možnostjo krajšanja verige**. Dolžino verige je mogoče skrajšati s kavljji za skrajšanje z viličasto glavo.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljjem) so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Uporabna dolžina	1 m
Ø verige	6 mm
Nosilnost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Nosilnost WLL $\beta = 45 - 60^\circ$	1120 kg
Vrsta izdelka	Verižna obešala

