

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Ø DS: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273811 25 |
| GTIN | 4045197500045 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273813; 273816; 273818; 273827.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Ø držala D_s: 25 mm

Srednji premik L₃: 15 mm

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 213 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Srednji premik L ₃ | 15 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 38 mm |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) |
| Celotna dolžina L | 213 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ø držala D _s | 25 mm |
| Vrsta uporabe | levi |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |
| Vpenjalni vijak | 279910 |
| Vpenjalni vijak Tip 9 | 279815 9 |