

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 50/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	AH06X SCLDR/LS4
Velikost ploščice	4 mm
Srednji premik L_3	3,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	6,92 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Celotna dolžina L	75 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200