

**duMONT****Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 16E1****Podatki za naročanje**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 290405 16E1  |
| GTIN                  | 662600444112 |
| Razred artikla        | 29J          |

**Opis****Uporaba:**

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

**Obseg dobave:**

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

**Napotek:**

- **Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).**
- **Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**
- **Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**
- **Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 394 mm

Širina utora za zagozdo: 16 mm

Globina utora za zagozdo: 4,3 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 50 - 58 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 25 - 150 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 4300 kg

## Tehnični opis

|   |                      |
|---|----------------------|
| za Ø izvrtine po DIN 6885   | 50 - 58 mm           |
| Širina utora za zagozdo   | 16 mm                |
| Globina utora za zagozdo  | 4,3 mm               |
| Število prehodov  | 4                    |
| Širina hrbta  | 19,34 mm             |
| potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 4300 kg              |
| Dolžina posnemanja v jeklo  | 25 - 150 mm          |
| Dolžina igle  | 394 mm               |
| Rezalni material  | HSS                  |
| Vrsta izdelka   | Orodje za posnemanje |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa               | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki)          | primerno         |                |            |
| Al > 10% Si                  | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm             | pogojno primerno |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)                        | primerno         |                |            |
| CuZn                         | primerno         |                |            |
| Grafit, GFK, CFK             | pogojno primerno |                |            |
| Olje                         | primerno         |                |            |

## Pribor

Vložek za posnemalno iglo art. 290405 – 407 Tip 16-18E1

290410 16-18E1