

Garant
MicroClamp cilindrična, L = 160, Tip: 0,2-3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Razred artikla	31H

Opis
Izvedba:

- Za desni in levi tek.
- Točnost krožnega teka $\leq 0,005$ mm.
- Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.
- Dopustno število vrtljajev 60000 1/min.
- Posluževanje s strani.
- Dopustni zatezni moment 2 Nm.
- Območje vpenjanja 0,2–3,4 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Strategija odrezovanja: HSC

Toleranca držala: h6

Ø držala d: 16 mm

Območje vpenjanja Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Zunanji Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Nadomestni vpenjalni ključ: 627425 2

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ	627425 2
Ø držala d	16 mm
Območje vpenjanja Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Zunanji Ø D	19 mm

Toleranca držala	h6
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Mikro vrtalna glava