

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 40 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302333 4
GTIN	4045197504746
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

Uporaba:

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	4 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₂	9 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
	308625 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40