

**Garant****Vrtalna glava MicroClamp cilindrična, L = 100, Tip: 0,2-3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Točnost krožnega teka  $\leq 0,005$  mm.
- Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.
- Dopustno število vrtljajev 60000 1/min.
- Posluževanje s strani.
- Dopustni zatezni moment 2 Nm.
- Območje vpenjanja 0,2–3,4 mm.

**Obseg dobave:**

Vključuje vpenjalni ključ s T-ročajem velikosti 2.

**Tehnični opis**

$\varnothing D_2$	12 mm
Območje vpenjanja $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing$ držala d	16 mm
Zunanji $\varnothing D$	19 mm
Toleranca držala	h6
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Mikro vrtalna glava

