

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 65/
S5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	9,15 mm
ISO-oznaka držala	AH0712H SGLPR/LS5
Srednji premik L_3	5,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	GPCT S5010.
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 6
Dolžina glave L_1	25 mm
Velikost ploščice	5 mm
Širina vratu L_4	7 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	11,15 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_5	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 6	269028 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500