



Večfunkcijski izdelek, Tip: 25000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083005 25000
GTIN	5032227490253
Razred artikla	08E

Opis

Izvedba:

Večfunkcijsko olje WD-40® pomaga ohranjati vrednost strojev in orodij med vzdrževalnimi deli. Izdelek izpodrine vlago, ščiti kovino pred rjo in korozijo, prodre v ujete dele, sprosti zataknjene mehanizme in gibljive dele. Odstranjuje maščobo, saje in drugo umazanijo s površin in preprečuje cviljenje. Brez vsebnosti silikona, smole in PTFE, temperaturno območje uporabe od -50 °C do +150 °C, neprevoden, ventil 360° za uporabo iz vsakega položaja.

Uporaba:

- **Odstranjevalec rje z izrazitim kapilarnim delovanjem – odstranjuje zarjavele vijake zveze in sprijete vijake ter matice v zelo kratkem času.**
- **Čistilo – odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, se ne zlepi ali strdi.**
- **Mazalno sredstvo za vse drsne površine, fino mehaniko, tečaje, bovdene, ključavnice in okovje.**
- **Zaščita pred korozijo – WD-40 zleze pod vlago in v vse pore materiala, ki ga ščitimo, ter ga konzervira. Tako občutljiva in dragocena orodja ohranijo svojo vrednost.**
- **Kontaktни sprej – izrine vlago z električnih sestavnih delov.**

Pri uporabi **industrijskih pršilnikov art. 083006 ali art. 083509 – 083517** tudi za ekonomično uporabo na velikih površinah.

Napotek:

Dovoljenja: med drugim **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Tehnični opis

Oblika	tekoče
Oznaka za nevarne snovi	GHS08 Zdravju škodljivo
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Izvedba	Kanister
Vsebina	25 l
Izvedba	Kanister
Vrsta izdelka	Večnamensko olje / univerzalno olje