



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 29-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630190 6
GTIN	4018754261529
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 11 kosov art. 631000 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kos 631700 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki, ploščati: 3 kos vel. 3,5; 5,5; 8 mm

Vijačni nastavki za profil Phillips: 4 kosi PH1; PH2; PH3; PH4

T-ročaj: 1 kos art. 633000 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos art. 632800 vel. 150

Podaljšek: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Podatkovni list

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3–8 mm
Število delov	29
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5–14 mm
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3124
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem