

**Štirikotni surovec, HSS Co 10, D × dolžina: 4X80mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 295000 4X80   |
| GTIN                  | 4045197187277 |
| Razred artikla        | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

**HSS Co 10** (10 % kobalta, 67 HRC).

**Štirikotni stružni noži, po DIN 4964, oblika B. Širina: toleranca h12.** Konci posneti.

**Uporaba:**

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

**Tehnični opis**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Mera 4-kotnika D | 4 mm         |
| Dolžina          | 80 mm        |
| Rezalni material | HSS Co 10    |
| Vrsta izdelka    | Stružni noži |