

**Štirikotni surovec, HSS Co 10, D × dolžina: 10X80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295000 10X80
GTIN	4045197187369
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

**HSS Co 10** (10 % kobalta, 67 HRC).

**Štirikotni stružni noži, po DIN 4964, oblika B. Širina: toleranca h12.** Konci posneti.

**Uporaba:**

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

**Tehnični opis**

Dolžina	80 mm
Mera 4-kotnika D	10 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži