



Momentni ključ z dvosmerno ragljo Funkcija blokade vrtilnega momenta, Tip: 25-1/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	656200 25-1/4
GTIN	4013288235510
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Zelo robusten enoročni momentni ključ (pogonski 4-kotnik, 1/2 palca) z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem in dvosmerno ragljo s 45 zobmi. Enostavno nastavljanje in zavarovanje privzete vrednosti se zagotovi s slišnim in otipljivim zaskokom pri dosegu vrednosti na skali ter z dobro čitljivostjo glavne in fine skale. Jasno slišen in otipljiv sprožilni mehanizem, ko je dosežena nastavljena vrednost vrtilnega momenta. Za zatezanje v desno. **Merilna enota: Nm, lbfft.**

Prednosti:

Funkcija blokade vrtilnega momenta: Funkcijo vrtilnega momenta je mogoče izklopiti – orodje se zato lahko uporablja tudi kot standardna raglja za privijanje in popuščanje vijakov ter za definiran kot vrtenja.

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrednosti **le pri zatezanju v desno: $\pm 4\%$.**

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Merilni postopek	Vrtilni moment
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Prikazovalnik	analogni
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Maksimalni vrtilni moment	25 Nm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Povratne informacije	zvočni signal
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Masa	554 g
Kalibriranje	O1
Delitev skale, 1 črtica =	0,1 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilno orodje	mehansko
Celotna dolžina L	300 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Območje vrtilnega momenta	2,5 - 25 Nm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne

Pomožni kazalec

ne

Vrsta izdelka

Momentni ključ

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/656200-25-1/4>