

## Garant

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale, L = 160 mm, Ø d/Ø D1: 25/8mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

**Brez vijaka** za nastavljanje dolžine, **kratek** in **z izvrtinami za hladilne kanale** (brez možnosti zapiranja).

### Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

### Napotek:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zaklepanja

Ø D<sub>2</sub>: 19 mm

## Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Ø držala d	25 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 160 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Vrsta izdelka	Podaljšek

