

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale, L = 160 mm, Ø d/Ø D1: 32/12mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302414 32/12
GTIN	
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Prevrtna za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Brez vijaka za nastavljanje dolžine, **kratek** in **z izvrtinami za hladilne kanale** (brez možnosti zapiranja).

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Tehnični opis

Ø izvrtine D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø držala d	32 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 160 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Vrsta izdelka	Podaljšek

