

**Garant**

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine, L = 160 mm, Ø d/Ø D1: 32/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302412 32/10
GTIN	4045197436016
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Z vijakom za nastavljanje dolžine, **kratek**.

**Uporaba:**

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Ø držala d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 160 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek