

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 300 mm, Ø d/Ø D1: 32/12mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302416 32/12
GTIN	4045197436153
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Brez vijaka za nastavljanje dolžine, **dolgi**.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Tehnični opis

Ø D ₂	24 mm
Ø izvrtine D ₁	12 mm
Ø držala d	32 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 300 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek