



Pritezni čepi Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A, z izvrtino Ø 7 mm, za strmi konus: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308633 40
GTIN	4069515028790
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno.

Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	54 mm
L ₁	29 mm
Navoj M	M16
Ø zveze D	23 mm
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
za strmi konus	40

Podatkovni list

Ø glave D ₁	19 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Kot A	15 stopinj
Značilnosti izvrtine	z izvrtino Ø 7 mm
Standard priteznih čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čepi