



Kotni brusilniki, Tip: WEBA20125Q



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077132 WEBA20125Q
GTIN	4061792207202
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Skrajno mejo določite vi – ne stroj.

Z napravami z močjo od 850 do 2000 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo.

- **Priročen 2000-vatni kotni brusilnik za industrijsko uporabo: z brezkrtačnim motorjem za največjo produktivnost in neprimerljivo življenjsko dobo.**
- **Visoko učinkovit brezkrtačni motor Marathon: patentirano hlajenje in inovativna zaščita pred prahom za 3-kratno življenjsko dobo krtačnih motorjev.**

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.

Tehnični opis

Poraba moči	2000 W
Dolžina kabla	4 m
Število vrtljajev v prostem teku	11000 min ⁻¹
Masa	2,6 kg
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Oznaka proizvajalca	WEBA 20-125 Quick BL

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Kotni brusilniki