

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za DN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265115 25/11
GTIN	4069515031844
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Serija	Master Mute
Vijak kolenske ročice	259018 20
Celotna dolžina L	23 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Srednji premik L_3	19 mm
Kolenska ročica	259015 20

Podatkovni list

Ø držala D _s	25 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	levo
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265115-25/11>